



## Skaitmeninis XTL sparčiųjų vidmačių rinkinys, Matavimo ribos: 50-100mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	428770 50-100
GTIN	5051102120559
Produktų klasė	46B

### Aprašymas

#### Modelis:

**3 taškų spartusis vidmatis** aklinųjų kiaurymių matavimui nuo dyd. 12,5–16. Fiksuotos matavimo žiaunos iš kietlydinio, nuo dyd. 12,5-16 su HM antgaliais. Rodmenys pateikiami dideliame, ryškiam, skaitmeniniame ekrane. Aiškus, tikslus matavimas be Nonijaus skalės. Puikiai tinka vertikaliam kiaurymių matavimui.

#### Funkcija:

- Perjungimas mm / coliai.
- 2 Preset išankstinių verčių nustatymas.
- Užlaikymo vertės į- / išjungimo mygtukas

#### Tiekimo sudėtis:

Skaitmeniniai mikrometriniai vidmačiai Nr. 428760 ir kalibriniai žiedai su Jungtinės Karalystės akredituotu UKAS patikros protokolu.

### Techninis aprašymas

Kalibrinio žiedo Ø	65 / 80 mm
Matavimo galvučių kiekis	3
Matavimo ribos (diapazonas)	50 - 100 mm
Leistina paklaida	0,005 mm

Padalos vertė	0,001 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Norma	DIN 863
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S6
Produkto rūšis	3 taškų vidmatis

## Paslaugos

Kalibravimas Mikrometrinių vidmačių rinkinys Matavimo ribos 50-100 mm	020550 50-100
-----------------------------------------------------------------------	---------------

## Priedai

Prijungimo kabelis Duplex Tipas 2	498950 2
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 60 mm	484030 60
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 90 mm	484030 90
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 75 mm	484030 75
Ilgintuvas mikrometriniams vidmačiams Tipas 5/150	428510 5/150
Prijungimo kabelis Duplex Tipas USB2	498950 USB2
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032