



## Mikrometrinis vidmatis IMICRO, Matavimo ribos: 90-100mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	428800 90-100
GTIN	7630041108224
Produktų klasė	45A

### Aprašymas

#### Modelis:

3-taškų mikrometrinio vidmačio analogas, skirtas **tiksliam matavimui** kiaurymių, esančių net **ir labai giliai** (papildomai galima įsigyti tris ilgintuvus). Savaimė išs centruojantis ir išsilyginantis. Vienintelis mikrometrinis vidmatis, veikiantis pagal Abės principą (**jokių nuokrypių**). Matavimo plokštumos su titano nitrido (TIN) danga (HV5–2300).

#### Priedai pasirinktinai:

Kalibriniai žiedai Nr. 484030. Ilgintuvai Nr. 428802.

#### Pastaba:

Centravimo įrenginiai dideliems matavimo gyliams pagal papildomą užsakymą.

### Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	90 - 100 mm
Matmuo a	11 mm
Matavimo gylis su maksimaliu ilgintuvu	1584 mm
Standartinis matavimo gylis	84 mm
Leistina paklaida	0,005 mm
Padalos vertė	0,005 mm
Norma	DIN 863

Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

## Paslaugos

Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022500 100
DAkKS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022510 200

## Priedai

Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui IMICRO Tipas 4/150	428802 4/150
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 95 mm	484030 95
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui IMICRO Tipas 4/500	428802 4/500