



## Mikrometrinis vidmatis IMICRO, Matavimo ribos: 17-20mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	428800 17-20
GTIN	7630041108101
Produktų klasė	45A

### Aprašymas

#### Modelis:

3-taškų mikrometrinio vidmačio analogas, skirtas **tiksliam matavimui** kiaurymių, esančių net **ir labai giliai** (papildomai galima įsigyti tris ilgintuvus). Savaimė išscentruojantis ir išsilyginantis. Vienintelis mikrometrinis vidmatis, veikiantis pagal Abės principą (**jokių nuokrypių**). Matavimo plokštumos su titano nitrido (TIN) danga (HV5–2300).

#### Priedai pasirinktinai:

Kalibriniai žiedai Nr. 484030. Ilgintuvai Nr. 428802.

#### Pastaba:

Centravimo įrenginiai dideliems matavimo gyliams pagal papildomą užsakymą.

### Techninis aprašymas

Matmuo a	3,5 mm
Matavimo gylis su maksimaliu ilgintuvu	1577 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	17 - 20 mm
Standartinis matavimo gylis	77 mm
Leistina paklaida	0,004 mm
Padalos vertė	0,005 mm
Norma	DIN 863

Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

## Paslaugos

Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 20 mm	022500 20
DAkKS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022510 200

## Priedai

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo $\varnothing$ 18 mm	484030 18
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui IMICRO Tipas 2/150	428802 2/150