



## Mikrometrinių vidmačių rinkinys IMICRO, Matavimo ribos: 11-20mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	428803 11-20
GTIN	7630041108071
Produktų klasė	45A

### Aprašymas

#### Modelis:

3-taškų mikrometrinio vidmačio analogas, skirtas **tiksliam matavimui** kiaurymių, esančių net ir **labai giliai** (papildomai galima įsigyti tris ilgintuvus). Savaime išs centruojantis ir išsilyginantis. Vienintelis mikrometrinis vidmatis, veikiantis pagal Abės principą (**jokių nuokrypių**).

#### Tiekimo sudėtis:

Mikrometriniai vidmačiai Nr. 428800 ir kalibriniai žiedai. Ilgintuvas 150 mm Nr. 428802.

### Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	11 - 20 mm
Kalibrinio žiedo Ø	11 / 17 mm
Mikrometrų skaičius	3
Leistina paklaida	0 004 mm
Padalos vertė	0,005 mm
Norma	DIN 863
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis

Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

## Paslaugos

Kalibravimas Mikrometrinių vidmačių rinkinys Matavimo ribos 12-20 mm	020550 12-20
--	--------------

## Priedai

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 15 mm	484030 15
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 12 mm	484030 12
Mikrometrinis vidmatis IMICRO Matavimo ribos 14-17 mm	428800 14-17
Mikrometrinis vidmatis IMICRO Matavimo ribos 17-20 mm	428800 17-20
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 18 mm	484030 18
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui IMICRO Tipas 2/150	428802 2/150
Mikrometrinis vidmatis IMICRO Matavimo ribos 11-14 mm	428800 11-14