



Universali spaustuvo lūpa, skirta T-Rex fiksuota, Tipui: 125



Užsakymo data

Užsakymo numeris	361228 125
GTIN	4250364402040
Produktų klasė	34A

Aprašymas

Modelis:**Užspaudimo ribos:**

aukštesnė pusė **su** spyruoklinėmis plokštelėmis
0 – 100 mm (T-Rex) / 0 – 138 mm (Centro Gripp).

Aukštesnė pusė **be** spyruoklinių plokštelių
0 – 100 mm (T-Rex) / 0 – 156 mm (Centro Gripp).

Pakopinė pusė **be** spyruoklinių plokštelių
44 – 126 mm (T-Rex) / 54 – 208 mm (Centro Gripp).

Paskirtis:

Šlifuotomis spyruoklinėmis plokštelėmis ruošinys spaudžiamas žemyn. Įspraudimo greito keitimo sistema tvirtinti įspraudžiamoms juostoms. Labai tikslus užveržimas lygiagrečiam arba tikslaus kampo apdirbimui. Spaudžiančios plokštelės beveik nepalieka matomų įspaudimo žymių.

Tinka:

Fiksuotos lūpos, skirtos T-Rex Nr. 361202.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su spyruoklinėmis plokštelėmis.

Pastaba:

Spyruoklinės plokštelės užsakomos atskirai!

Žiaunų plotis b: 124,4 mm

Plotis b₁: 90 mm

c: 14 mm

c₁: 19 mm

Žiaunų aukštis h: 34 mm

Žiaunų ilgis l: 59 mm

Techninis aprašymas

c_1	19 mm
Ilgis l_2	8,8 mm
tipui	125
Plotis b_1	90 mm
Žiaunų plotis b	124,4 mm
c	14 mm
Žiaunų aukštis h	34 mm
atitinka spalvinį žymėjimą	T-Rex
Žiaunų ilgis l	59 mm
Produkto rūšis	Spaustuvo kumšteliai