



Mikrometrinis vidmatis IMICRO, Matavimo ribos: 100-125mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	428800 100-125
GTIN	7630041108248
Produktų klasė	45A

Aprašymas

Modelis:

3-taškų mikrometrinio vidmačio analogas, skirtas **tiksliam matavimui** kiaurymių, esančių net **ir labai giliai** (papildomai galima įsigyti tris ilgintuvus). Savaimė išscentruojantis ir išsilyginantis. Vienintelis mikrometrinis vidmatis, veikiantis pagal Abės principą (**jokių nuokrypių**). Matavimo plokštumos iš kietlydinio (HV5–1300).

Priedai pasirinktinai:

Kalibriniai žiedai Nr. 484030. Ilgintuvai Nr. 428802.

Pastaba:

Centravimo įrenginiai dideliems matavimo gyliams pagal papildomą užsakymą.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	100 - 125 mm
Standartinis matavimo gylis	81 mm
Matmuo a	26 mm
Matavimo gylis su maksimaliu ilgintuvu	1581 mm
Leistina paklaida	0,006 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Norma	DIN 863

Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

Paslaugos

DAkS kalibravimas3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022510 200
Kalibravimas3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022500 200

Priedai

Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui IMICRO Tipas 5/500	428802 5/500
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui IMICRO Tipas 5/150	428802 5/150
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 110 mm	484030 110