



## Mikrometrinių vidmačių rinkinys IMICRO, Matavimo ribos: 20-40mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	428803 20-40
GTIN	7630041108118
Produktų klasė	45A

### Aprašymas

#### Modelis:

3-taškų mikrometrinio vidmačio analogas, skirtas **tiksliam matavimui** kiaurymių, esančių net ir **labai giliai** (papildomai galima įsigyti tris ilgintuvus). Savaime išscentruojantis ir išsilyginantis. Vienintelis mikrometrinis vidmatis, veikiantis pagal Abės principą (**jokių nuokrypių**).

#### Tiekimo sudėtis:

Mikrometriniai vidmačiai Nr. 428800 ir kalibriniai žiedai. Ilgintuvas 150 mm Nr. 428802.

### Techninis aprašymas

Mikrometrų skaičius	4
Matavimo ribos (diapazonas)	20 - 40 mm
Kalibrinio žiedo Ø	25 / 35 mm
Leistina paklaida	0 004 mm
Padalos vertė	0,005 mm
Norma	DIN 863
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis

Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

## Paslaugos

Kalibravimas Mikrometrinių vidmačių rinkinys Matavimo ribos 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

## Priedai

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 22 mm	484030 22
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 37 mm	484030 37
Mikrometrinis vidmatis IMICRO Matavimo ribos 25-30 mm	428800 25-30
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui IMICRO Tipas 3/500	428802 3/500
Mikrometrinis vidmatis IMICRO Matavimo ribos 35-40 mm	428800 35-40
Mikrometrinis vidmatis IMICRO Matavimo ribos 20-25 mm	428800 20-25
Mikrometrinis vidmatis IMICRO Matavimo ribos 30-35 mm	428800 30-35
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui IMICRO Tipas 3/150	428802 3/150
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 27 mm	484030 27
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 33 mm	484030 33