



## NC didelės užspaudimo jėgos spaustuvas T-Rex, Tipas: 125



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	361202 125
GTIN	4250364401951
Produktų klasė	34A

### Aprašymas

#### Modelis:

Viršutinė ir apatinė pusės šlifzuotos. **Su kiaurymėmis 25H6 M10 nulinio taško fiksavimo sistemai atstumas 200 mm**

#### Požymis:

Tvirtas, kompaktiškas korpusas (GGG 60) ir tuo pačiu platus užspaudimo diapazonas. Įzotintas, kapsule apsaugotas suklys, (patobulinta apsauga nuo drožlių, lengviau valyti).

#### Funkcija:

**Užveržimas reguliuojamu dinamometriniu raktu (maksimali užveržimo jėga 30 Nm) su minimaliu aukščiu (naudojant /atramines galvutes). Su specialiu aukšto slėgio sukliu ir mechaniniu jėgos stiprintuvu.**

#### Paskirtis:

Patikimas ir greitas **neapdirbtų ruošinių, malkų ir kitos medienos** užspaudimas, įspaudžiant **keičiamas grūdintas atramines galvutes** į detalę. Tinka visoms medžiagoms, kurių kietumas iki maždaug 1000N/mm<sup>2</sup> (išimtis: grūdinti plienai).

#### Tinka:

Bazinėms lūpoms Nr. 361206; 361208.

Dantytos lūpos, Nr. 361207; 361209.

#### Tiekimo sudėtis:

4 tvirtinimo varžtai, 6-briaunis atsuktuvus 3/8 colio. Papildomi 3 raktai (SW 5 / 8 / 10).

#### Priedai pasirinktinai:

- Stovą žr. Nr. 361230 dyd. 125.
- Atramines galvutes rasite Nr. 361238 - 361250; 361260
- Pakopines lūpas rasite Nr. 361210, 361215.

- **Atraminė lūpa, fiksuota žr. Nr. 361206 dyd. 125.**
- **Atraminė lūpa, švytuoklinė, žr. Nr. 361207 dyd. 125.**
- **Atraminė lūpa universalių griebtuvų rinkiniui, žr. Nr. 361208 dyd. 125.**
- **Atraminės lūpos ir universalaus griebtuvo rinkinys, švytuokliniai, žr. Nr. 361209 dyd. 125.**
- **Universalių griebtuvų rinkinys, žr. Nr. 361345 dyd. 125.**
- **Lūpos patempimui žemyn, žr. Nr. 361228, 361229 dyd. 125.**
- **Dinamometrinis raktas Nr. 656050 dyd. 60**
- **Pakopinės lūpos, Nr. 361217, 361218.**
- **Pakopų juosta, žr. Nr. 361223 dyd. 125.**
- **Fiksatoriai Nr. 360025, 25M10 arba 25M10/138.**
- **Lygiavimo ir fiksavimo rinkinys Nr. 360530.**

## Techninis aprašymas

Išilginis griovelis I H8	30 mm
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas	T-Rex
Sukimo momentas	30 Nm
i	130 mm
y	200 mm
x	127 mm
Užspaudimo jėga iki maks.	40 kN
Tipas	125
Svoris	18 kg
Korpuso plotis B	154 mm
Bendras ilgis L	256 mm
Skersinis griovelis n H7	20 mm
Tvirtinimo kiaurymė u	13 mm
f	21 mm
Modelis	Nulinio taško fiksavimo sistema
Serija	T-Rex
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas

## Priedai

Ruošinio atrama Tipas 125	360435 125
Bazinė lūpa Uni-Gripp atraminėms galvutėms, skirta T-Rexfiksuota Tipui 125	361208 125
Lūpa 20 mm, skirta T-Rexfiksuota Tipui 125	361225 125
Prizminė lūpa Centro Gripp Tipui 125	361185 125
Bazinė lūpa atraminėms galvutėms, skirta T-Rex / Centro Grippaslankei Tipui 125	361207 125
Stovas Tipui 125	361230 125
Lūpos ruošinys, skirtas Centro Gripp Tipui 125	361186 125
Dantytoji lūpa, skirta T-Rexfiksuota Tipui 64	361217 64
Dantytoji lūpa, skirta T-Rex / Centro Grippaslankei Tipui 64	361218 64
Lūpa 20 mm, skirta T-Rex / Centro Grippaslankei Tipui 125	361227 125
Universalus atraminių galvučių rinkinys (lagamine 4 tvirtinimo komplektai) Tipui 125	361345 125
Universali spaustuvo lūpa, skirta T-Rex / Centro Grippaslankei Tipui 125	361229 125
Dantytoji lūpa, skirta T-Rex / Centro Grippaslankei Tipui 125	361218 125
Pakopų juostų pora su įsraudimo sistema Tipui 125	361223 125
Bazinė lūpa Uni-Grippset, skirta T-Rex / Centro Grippaslankei Tipui 125	361209 125
Lūpa 64 mm, skirta T-Rex / Centro Grippaslankei Tipui 125	361222 125
Kietlydininė atraminė galvutė aukštis 7,1 – 8,6 mm Tipas	361242
Universali spaustuvo lūpa, skirta T-Rexfiksuota Tipui 125	361228 125
Dantytoji lūpa, skirta T-Rexfiksuota Tipui 125	361217 125
Ruošinio atrama	360555
Bazinė lūpa atraminėms galvutėms, skirta T-Rexfiksuota Tipui 125	361206 125
Pakopinė lūpa su danga, skirta T-Rex / Centro Grippaslankei Tipui 125	361215 125
Ruošinio atrama Tipas 300	360430 300

Prizminės atraminės galvutės Tipui 125	361350 125
Lūpa 64 mm, skirta T-Rexfiksuota Tipui 125	361220 125