



Mikrometrinių vidmačių rinkinys IMICRO, Matavimo ribos: 40-100mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	428803 40-100
GTIN	7630041108163
Produktų klasė	45A

Aprašymas

Modelis:

3-taškų mikrometrinio vidmačio analogas, skirtas **tiksliam matavimui** kiaurymių, esančių net ir **labai giliai** (papildomai galima įsigyti tris ilgintuvus). Savaime išscentruojantis ir išsilyginantis. Vienintelis mikrometrinis vidmatis, veikiantis pagal Abės principą (**jokių nuokrypių**).

Tiekimo sudėtis:

Mikrometriniai vidmačiai Nr. 428800 ir kalibriniai žiedai. Ilgintuvas 150 mm Nr. 428802.

Techninis aprašymas

Mikrometrų skaičius	6
Matavimo ribos (diapazonas)	40 - 100 mm
Kalibrinio žiedo Ø	50 / 70 / 90 mm
Leistina paklaida	0,004 / 0,005 mm
Padalos vertė	0,005 mm
Norma	DIN 863
Matavimo būgno padalos	1/50 mm

Matavimo prietaisai	analoginis
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometrinių vidmačių rinkinys Matavimo ribos 40-100 mm	020550 40-100
---	---------------

Priedai

Mikrometrinis vidmatis IMICRO Matavimo ribos 90-100 mm	428800 90-100
Mikrometrinis vidmatis IMICRO Matavimo ribos 70-80 mm	428800 70-80
Mikrometrinis vidmatis IMICRO Matavimo ribos 40-50 mm	428800 40-50
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui IMICRO Tipas 4/150	428802 4/150
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui IMICRO Tipas 4/500	428802 4/500
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 45 mm	484030 45
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 65 mm	484030 65
Mikrometrinis vidmatis IMICRO Matavimo ribos 50-60 mm	428800 50-60
Mikrometrinis vidmatis IMICRO Matavimo ribos 80-90 mm	428800 80-90
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 95 mm	484030 95
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 55 mm	484030 55
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 75 mm	484030 75
Mikrometrinis vidmatis IMICRO Matavimo ribos 60-70 mm	428800 60-70
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 85 mm	484030 85