



## Mikrometrinis vidmatis IMICRO, Matavimo ribos: 150-175mm



### Užsakymo data

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 428800 150-175 |
| GTIN             | 7630041108262  |
| Produktų klasė   | 45A            |

### Aprašymas

#### Modelis:

3-taškų mikrometrinio vidmačio analogas, skirtas **tiksliam matavimui** kiaurymių, esančių net **ir labai giliai** (papildomai galima įsigyti tris ilgintuvus). Savaimė išscentruojantis ir išsilyginantis. Vienintelis mikrometrinis vidmatis, veikiantis pagal Abės principą (**jokių nuokrypių**). Matavimo plokštumos iš kietlydinio (HV5–1300).

#### Priedai pasirinktinai:

Kalibriniai žiedai Nr. 484030. Ilgintuvai Nr. 428802.

#### Pastaba:

Centravimo įrenginiai dideliems matavimo gyliams pagal papildomą užsakymą.

### Techninis aprašymas

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Matavimo ribos (diapazonas)            | 150 - 175 mm |
| Standartinis matavimo gylis            | 81 mm        |
| Matavimo gylis su maksimaliu ilgintuvu | 1581 mm      |
| Matmuo a                               | 26 mm        |
| Leistina paklaida                      | 0,007 mm     |
| Padalos vertė                          | 0,01 mm      |
| Norma                                  | DIN 863      |

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Matavimo būgno padalos | 1/50 mm                         |
| Matavimo prietaisai    | analoginis                      |
| Patikros protokolas    | Gamintojo patikros sertifikatas |
| Kalibravimas           | B6                              |
| Produkto rūšis         | 3 taškų mikrometrinis vidmatis  |

## Paslaugos

|                                                                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| DAkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis<br>Maksimalios matavimo ribos 200 mm | 022510 200 |
| Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios<br>matavimo ribos 200 mm      | 022500 200 |

## Priedai

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 160<br>mm | 484030 160   |
| Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui IMICRO Tipas 5/500      | 428802 5/500 |
| Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui IMICRO Tipas 5/150      | 428802 5/150 |