



Mikrometrinių vidmačių rinkinys IMICRO, Matavimo ribos: 100-200mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	428803 100-200
GTIN	7630041108231
Produktų klasė	45A

Aprašymas

Modelis:

3-taškų mikrometrinio vidmačio analogas, skirtas **tiksliam matavimui** kiaurymių, esančių net ir **labai giliai** (papildomai galima įsigyti tris ilgintuvus). Savime išs centruojantis ir išsilyginantis. Vienintelis mikrometrinis vidmatis, veikiantis pagal Abės principą (**jokių nuokrypių**).

Tiekimo sudėtis:

Mikrometriniai vidmačiai Nr. 428800 ir kalibriniai žiedai. Ilgintuvas 150 mm Nr. 428802.

Techninis aprašymas

Mikrometrų skaičius	4
Matavimo ribos (diapazonas)	100 - 200 mm
Kalibrinio žiedo Ø	125 / 175 mm
Leistina paklaida	0,006 / 0,007 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Norma	DIN 863
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis

Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometrinių vidmačių rinkinys Matavimo ribos 100-200 mm	020550 100-200
--	----------------

Priedai

Mikrometrinis vidmatis IMICRO Matavimo ribos 175-200 mm	428800 175-200
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 190 mm	484030 190
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui IMICRO Tipas 5/500	428802 5/500
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui IMICRO Tipas 5/150	428802 5/150
Mikrometrinis vidmatis IMICRO Matavimo ribos 150-175 mm	428800 150-175
Mikrometrinis vidmatis IMICRO Matavimo ribos 100-125 mm	428800 100-125
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 160 mm	484030 160
Mikrometrinis vidmatis IMICRO Matavimo ribos 125-150 mm	428800 125-150
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 110 mm	484030 110
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 140 mm	484030 140