



NC didelės užspaudimo jėgos spaustuvas TITAN 2, Tipas: 125L



Užsakymo data

Užsakymo numeris	361302 125L
GTIN	4250364402385
Produktų klasė	34A

Aprašymas

Modelis:

Kreipiančioji grūdinta indukcinio būdu. Visi darbiniai paviršiai tiksliai nušlifuoti.

Požymis:

Modulinės užspaudimo sistemos spaustuvas.

Saugus neapdirbtų ruošinių užspaudimas kartu su tempimo žemyn funkcija.

Lūpos su M12 cilindriniais varžtais.

Užspaudžiamos detalės aukščio nuostolis 8 mm, naudojant Gripp - 3 mm.

Galima užspausti arti neutralaus pluošto.

Tinka ir senesnių modelių užspaudimo lūpos.

Anga aušinimo skysčio ir drožlių pasišalinimui. Tikslūs bazavimo grioveliai.

Srieginės kiaurymės ruošinio atramai ir ilgintuvui.

Maksimali užspaudimo jėga 40 kN.

Privalumai:

Tikslus, galingas universalus daugiafunkcis spaustuvas.

- Patikimas ruošinių užspaudimas aukšto slėgio sukliu.
- Tikslus detalių apdirbimas, korpusas apdirbtas iš visų pusių.

Funkcija:

Užveržimas tik reguliuojamu dinamometriniu raktu (maksimali užveržimo jėga 30 Nm). Su specialiu aukšto slėgio sukliu ir mechaniniu jėgos stiprintuvu.

Paskirtis:

Užspaudimui tradiciniu būdu. Patikimas ir greitas **neapdirbtų ruošinių, malkų ir pjautos medienos** užspaudimas, įspaudžiant **keičiamas grūdintas atramines galvutes** į detalę. Tinka visoms medžiagoms, kurių kietumas iki 1000 N/mm². Tinka naudoti horizontaliose ir vertikaliose plokštumose.

Tiekimo sudėtis:

Su 3 šešiabriauniais raktais, 12-briaune galvute SW 14, 4 prispaudikliais.

Priedai pasirinktinai:

- **Kumšteliai Nr. 361331 – 361970.**
- **Dinamometrinis raktas Nr. 656050 dyd. 60.**
- **Adapterio plokštė greitam kumštelių keitimui Xtric Nr. 361293 ir 361294 dyd.125.**
- **Adapterio plokštės Nr. 361297 ir 361298 dyd. 125**

Pastaba:

Galima praplėsti užspaudimo diapazoną korpusu Nr. 360420 dyd. 125.

Techninis aprašymas

g	24 mm
Korpuso ilgis a	530 mm
Tipas	125L
Bendras ilgis L	587 mm
Svoris	38 kg
f	21 mm
Korpuso plotis B	126 mm
Skersinis griovelis	20 mm
r	216 mm
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas	Titan2/TitanSense
Atstumas tarp griovelių p	176 mm
Išilginis griovelis	20 mm
Korpuso aukštis c	100 mm
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas

Priedai

Užspaudimo elementų rinkinys aukštoms užspaudimo lūpoms	361365
Užspaudimo elementų rinkinys lagamine Tipui 1	361346 1
Užspaudimo elementų rinkinys lagamine Tipui 2	361346 2

Pakopa užspaudimo elementuipaslanki Tipui 125	361347 125
Aukštos užspaudimo lūpos Tipui MOBIL	361361 MOBIL
Ruošinio atrama	360555
Bazinė lūpafiksuota Tipui 125	361331 125
Bazinė lūpapaslanki Tipui 125	361336 125
Susiaurinta lūpafiksuota Tipui 125	361354 125
Dantytą atraminę galvutę su 2 dantimis, aukštis 5,2 – 6,7 mm Tipas	361240
Aukštos užspaudimo lūpos Tipui FIX	361361 FIX
Pakopa užspaudimo elementuifiksuota Tipui 125	361348 125
Susiaurinta lūpapaslanki Tipui 125	361353 125
Kietlydininė atraminė galvutė aukštis 7,1 – 8,6 mm Tipas	361242