



Mikrometrinis vidmatis IMICRO, Matavimo ribos: 175-200mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	428800 175-200
GTIN	7630041108279
Produktų klasė	45A

Aprašymas

Modelis:

3-taškų mikrometrinio vidmačio analogas, skirtas **tiksliam matavimui** kiaurymių, esančių net **ir labai giliai** (papildomai galima įsigyti tris ilgintuvus). Savaiame išs centruojantis ir išsilyginantis. Vienintelis mikrometrinis vidmatis, veikiantis pagal Abės principą (**jokių nuokrypių**). Matavimo plokštumos iš kietlydinio (HV5–1300).

Priedai pasirinktinai:

Kalibriniai žiedai Nr. 484030. Ilgintuvai Nr. 428802.

Pastaba:

Centravimo įrenginiai dideliems matavimo gyliams pagal papildomą užsakymą.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	175 - 200 mm
Matmuo a	26 mm
Matavimo gylis su maksimaliu ilgintuvu	1581 mm
Standartinis matavimo gylis	81 mm
Leistina paklaida	0,007 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Norma	DIN 863

Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

Paslaugos

Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022500 200
DAkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022510 200

Priedai

Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui IMICRO Tipas 5/500	428802 5/500
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 190 mm	484030 190
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui IMICRO Tipas 5/150	428802 5/150