



Mikrometrinis vidmatis IMICRO, Matavimo ribos: 35-40mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	428800 35-40
GTIN	7630041108156
Produktų klasė	45A

Aprašymas

Modelis:

3-taškų mikrometrinio vidmačio analogas, skirtas **tiksliam matavimui** kiaurymių, esančių net **ir labai giliai** (papildomai galima įsigyti tris ilgintuvus). Savaiame išs centruojantis ir išsilyginantis. Vienintelis mikrometrinis vidmatis, veikiantis pagal Abės principą (**jokių nuokrypių**). Matavimo plokštumos su titano nitrido (TIN) danga (HV5–2300).

Priedai pasirinktinai:

Kalibriniai žiedai Nr. 484030. Ilgintuvai Nr. 428802.

Pastaba:

Centravimo įrenginiai dideliems matavimo gyliams pagal papildomą užsakymą.

Techninis aprašymas

Standartinis matavimo gylis	78 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	35 - 40 mm
Matavimo gylis su maksimaliu ilgintuvu	1578 mm
Matmuo a	7 mm
Leistina paklaida	0,004 mm
Padalos vertė	0,005 mm
Norma	DIN 863

Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

Paslaugos

DAkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022510 200
Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 50 mm	022500 50

Priedai

Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui IMICRO Tipas 3/150	428802 3/150
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 37 mm	484030 37
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui IMICRO Tipas 3/500	428802 3/500