

Garant**ER įspraustinė Forma ADB, SK 50 A = 130, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	300575 16
GTIN	4045197830272
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:****GARANT –**

- **Balansavimo kokybė G2,5 / 25000 min⁻¹.**
- **Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).**
- **Precizinė GARANT užveržimo veržlė tiksliai subalansuota (G2,5 / 25000 min⁻¹), su danga, kuri užtikrina didesnę užveržimo jėgą ir mažesnę nusidėvėjimą.**
- **Su aušinimo anga.**

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti. Su specialia Balluffchip anga mikroschemai, įrankio parametrų išsaugojimui.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėse pagal DIN 6499 – forma A ir B.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, ER užveržimo raktai Nr. 309680 arba 613300, ER cangės Nr. 308901 – 309449, ER užveržimo veržlė Nr. 309615 (sandarinimo žiedui), sandarinimo žiedai Nr. 309625 – 309645 (skirti Nr. 309615).

Pjovimo technika: HSC

Užspaudimo ribos: 0,5 - 10 mm

Išorinis Ø D: 28 mm

Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610: 16

Atsarginė veržlė HOLEX Nr. 309580: 16

Techninis aprašymas

Užspaudimo ribos	0,5 - 10 mm
skirta ER cangėms	16
Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610	16
Atsarginė veržlė HOLEX Nr. 309580	16
Išorinis Ø D	28 mm
Laikiklis	SK 50 A = 130
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25 000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308922 3
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308922 8
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308790 50
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308660 50
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308600 50
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308920 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1,5 mm	308901 1,5

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308906 8
ER užveržimo veržlė Skirta ER 16	309580 16
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309403 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308920 4
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 50	308812 50
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308920 6
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308906 9
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308922 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308901 5
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308922 4
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308906 10
ER spyruokliuojančių įvorių 6 dalių rinkinys, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm su tarpine	309014
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308901 1
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309404 3,5
ER užveržimo veržlės skirta HiRunER canginėms įsraustinėms Skirta ER 16	309617 16
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN 69872 tinka kūginiams laikikliams 50	308810 50
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308901 7
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309403 6
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308615 50

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309403 7
Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308610 50
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308700 50
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308901 4
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309445 6
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309445 5
Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308640 50
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308922 7
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm	309445 2,8
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309402 9
ER cangių 10 dalių rinkinys, 1-10 mm	309160
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308921 6
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309402 4,5
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309425 6
ER cangių 10 dalių rinkinys, 1-10 mm su tarpine ir purkštukais	309165
ER užveržimo veržlė su slystamuoju guoliu Skirta ER 16	309612 16
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308901 6
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309403 4
	308922 6

ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm

ER spyruokliuojančių įvorių 10 dalių rinkinys, 1-10 mm	309012
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308920 8
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308922 5
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308921 8
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309445 3,5
Veržliaraktis vienu atviru galu Rakto dydis 25 mm	613300 25
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308740 50
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309445 4,5
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309404 7
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308922 9
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 50	308830 50
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308906 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308901 9
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309402 7
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309402 8
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308906 4
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308650 50
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308906 7
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308605 50
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309403 8

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308920 1
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309403 4,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308901 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308901 2
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308906 3
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309402 3,5
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308906 5
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309402 4
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	309445 2
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309404 4,5
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308921 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308920 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308920 7
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308760 50
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308920 3
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309404 8
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309403 3,5
ER užveržimo veržlė High Speed Skirta ER 16	309610 16
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308901 10
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308921 4
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308620 50
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308920 2

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308795 50
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308765 50
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308921 3
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308921 10
ER cangių 10 dalių rinkinys, 1-10 mm su tarpine	309164
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308921 5
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308785 50
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309404 6
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308720 50
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309402 6
Užveržimo galvutė dinamometriniam raktui ER mini veržlėms Skirta ER canginėms įspraustinėms 16	309745 16
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm	309403 2,8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308920 9
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm	309402 2,8
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309445 3
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308921 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308901 3
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) tinka kūginiams laikikliams 50	308820 50
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309445 4