



Spaustuvo lūpa, minkšta paslanki, Tipui: 125



Užsakymo data

Užsakymo numeris	361325 125
GTIN	4250364400947
Produktų klasė	34A

Aprašymas

Paskirtis:

Spec. formos lūpų gamybai.

Apdirbama medžiaga:

Ketus GGG40.

Tinka:

Visų tipų TC, LC, Garant-NC, Titan ir ligšiolinis modelis NC.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su tvirtinimo varžtais, 1 lūpa.

Techninis aprašymas

tipui	125
Atitinka spalvinį žymėjimą	LC-GARANT
Atitinka spalvinį žymėjimą	HiPo
Atitinka spalvinį žymėjimą	TC
Atitinka spalvinį žymėjimą	LC
Atitinka spalvinį žymėjimą	Titan2/TitanSense

Atitinka spalvinį žymėjimą	Titan
Atitinka spalvinį žymėjimą	LCV125G
Atitinka spalvinį žymėjimą	NC8
Atitinka spalvinį žymėjimą	HOLEX NC
Produkto rūšis	Spaustuvo kumšteliai