



Svirtinis užraktas vertikalus, Tipas: 4



Užsakymo data

Užsakymo numeris

376820 4

GTIN

4020772008666

Produktų klasė

35A

Aprašymas

Modelis:

- Greito užspaudimo svirtinis mechanizmas.
- Savaimė užsifiksuojantis mechanizmas, neleidžia atsidaryti.
- Kaiščiai iš nerūdijančio plieno.
- Rankena iš alyvai atsparaus plastiko.
- Spaustuvai cinkuoti.
- Užveržimo kablys reguliuojamas sriegiu.
- Atraminės įvorės gatavai grūdintos.
- Guoliavietės pateptos.
- Kablys pagerintos kokybės.

Komplekte su gaudikliu.

Paskirtis:

Talpų užrakinimui.

Pastaba:

- Nauja rankena - kompaktiškesnė konstrukcija.
- Ergonomiška 2 komponentų labai patogi rankena.

Techninis aprašymas

Prispaudimo jėga P (tempimas)	7000 N
Užtraukiamo kablo reguliavimo ribos c	9 - 47 mm
Atstumas tarp kiaurymių e	32 mm
Atstumas tarp kiaurymių f	35 - 46 mm
Kiaurymės Ø d	8,5 mm
Prispaudimo aukštis h	26 mm
Bendras aukštis H	94,5 mm
Bendras ilgis L	151 mm
Tipas	6848VJ
Produkto rūšis	Svirtinis užraktas