



Greito užspaudimo spaustuvas, Tipas: BS2N



Užsakymo data

Užsakymo numeris	377065 BS2N
GTIN	4008158018133
Produktų klasė	37B

Aprašymas

Modelis:

Tolygiai reguliuojamas, fiksuotas arba paslankus. Tipas BS – atleidžiama papildoma jėga veikiant užspaudimo svirtį ir judinant fiksavimo svirtį (spaustuvas lengvai atsileidžia). Tipas GRS – užspaudimo varžtas išorėje, todėl lieka laisvas priėjimas prie darbo zonos.

Paskirtis:

Greitam ir patikimam tvirtinimui gaminant vienetines detales.

Priedai pasirinktinai:

Varžtas cilindrine galvute pagal DIN 912, T formos veržlės Nr. 375315; 375320; 375325 pagal DIN 508

Techninis aprašymas

Išnešimas	100 mm
maksimali užspaudimo jėga, kai aukštis 50 mm	3,5 kN
Prispaudimo aukštis h	200 mm
Aukštis H	260 mm

Tvirtinimo kiaurymės Ø	10,5 mm
Produkto rūšis	Greito užspaudimo spaustuvas

Priedai

T formos kaladėlė, prailginta T formos griovelio nominalusis dydis /sriegis 12/M10 mm	375325 12/M10
T formos kaladėlėruošinis T griovelio nominalusis dydis 14 mm	375320 14
T formos kaladėlėruošinis T griovelio nominalusis dydis 20 mm	375320 20
T formos kaladėlė, prailginta T formos griovelio nominalusis dydis /sriegis 14/M12 mm	375325 14/M12
T formos kaladėlėruošinis T griovelio nominalusis dydis 10 mm	375320 10
T formos kaladėlė, prailginta T formos griovelio nominalusis dydis /sriegis 22/M20 mm	375325 22/M20
T formos kaladėlėruošinis T griovelio nominalusis dydis 18 mm	375320 18
T formos kaladėlė, prailginta T formos griovelio nominalusis dydis /sriegis 8/M6 mm	375325 8/M6
T formos kaladėlė, prailginta T formos griovelio nominalusis dydis /sriegis 18/M16 mm	375325 18/M16
T formos kaladėlėsu sriegiu T griovelio nominalusis dydis 24 mm	375315 24
T formos kaladėlėruošinis T griovelio nominalusis dydis 24 mm	375320 24
T formos kaladėlėsu sriegiu T griovelio nominalusis dydis 14 mm	375315 14
T formos kaladėlėruošinis T griovelio nominalusis dydis 12 mm	375320 12
T formos kaladėlėsu sriegiu T griovelio nominalusis dydis 10 mm	375315 10

T formos kaladėlėruošinys T griovelio nominalusis dydis 6 mm	375320 6
T formos kaladėlė, prailginta T formos griovelio nominalusis dydis /sriegis 28/M24 mm	375325 28/M24
T formos kaladėlėsu sriegiu T griovelio nominalusis dydis 28 mm	375315 28
T formos kaladėlėsu sriegiu T griovelio nominalusis dydis 6 mm	375315 6
T formos kaladėlėsu sriegiu T griovelio nominalusis dydis 36 mm	375315 36
T formos kaladėlėsu sriegiu T griovelio nominalusis dydis 16 mm	375315 16
T formos kaladėlė, prailginta T formos griovelio nominalusis dydis /sriegis 16/M14 mm	375325 16/M14
T formos kaladėlėsu sriegiu T griovelio nominalusis dydis 32 mm	375315 32
T formos kaladėlėruošinys T griovelio nominalusis dydis 16 mm	375320 16
T formos kaladėlėsu sriegiu T griovelio nominalusis dydis 18 mm	375315 18
T formos kaladėlė, prailginta T formos griovelio nominalusis dydis /sriegis 20/M18 mm	375325 20/M18
T formos kaladėlėsu sriegiu T griovelio nominalusis dydis 8 mm	375315 8
T formos kaladėlėsu sriegiu T griovelio nominalusis dydis 20 mm	375315 20
T formos kaladėlėruošinys T griovelio nominalusis dydis 8 mm	375320 8
T formos kaladėlėsu sriegiu T griovelio nominalusis dydis 22 mm	375315 22
T formos kaladėlė, prailginta T formos griovelio nominalusis dydis /sriegis 10/M8 mm	375325 10/M8
T formos kaladėlėsu sriegiu T griovelio nominalusis dydis 12 mm	375315 12
	375320 22

T formos kaladėlėruošinys T griovelio nominalusis dydis 22
mm

T formos kaladėlėruošinys T griovelio nominalusis dydis 28
mm

375320 28