




## Sinusinis stalas su magnetine plokšte su nuolatiniais magnetais, Polinės plokštės ilgis: 350mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	380700 350
GTIN	4045197310750
Produktų klasė	33S

### Aprašymas

#### Modelis:

- Stiprių neodimio magnetų sistema.
- Su užspaudimo plokšte su nuolatiniais magnetais Nr. 380500.
- Pakreipimas išilgai ašies.
- Posvyrio diapazonas 0 – 45°. Kampo tikslumas  $\pm 5$  s. Pakišamo įdėklo dydis, kai 0° = 3 mm.
- Lygiagretumas  $\pm 0,005 / 100$  mm.
- Skersai išdėstyti poliai iš 0,5 mm žalvario / 1,4 mm plieno.
- Aukščiausias tikslumas net ir mažiausiame aukštyje.

#### Paskirtis:

Šlifavimo darbams.

#### Tiekimo sudėtis:

Su medine dėžute ir sinusine perskaiciavimo lentele iš laipsnių / minučių į mm.

### Techninis aprašymas

Svoris	35 kg
Aukščio tolerancija	0 / -2 mm
Polinės plokštės ilgis	350 mm
Plotis	150 mm

Atraminės plokštės plotis	165 mm
Leistinas polinės plokštės nusidėvėjimas	8 mm
Nominalioji sukibimo jėga	80 N/cm <sup>2</sup>
Atraminės plokštės ilgis	390 mm
Magnetinio lauko aukštis	6 mm
Aukštis prie 0°	87 mm
Produkto rūšis	Magnetinė užspaudimo plokštė