




Užspaudimo plokštė su nuolatiniais magnetais, maži atstumai tarp polių, Polinės plokštės ilgis: 175mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	380500 175
GTIN	4045197310675
Produktų klasė	33S

Aprašymas

Modelis:

- Stiprių neodimio magnetų sistema.
- Išsivėsusio polių išdėstymas.
- Tolygi fiksavimo jėga per visą plotį ir išilgai polinės plokštės šoninių plokštumų.
- Plokštės iš 0,5 mm žalvario / 1,4 mm plieno.

Paskirtis:

- Šlifavimo ir elektroerozinėms staklėms.
- Universalus mažų, vidutinių ir didelių, įvairaus storio ruošinių užspaudimas (ypač tinka ploniems ruošiniams).
- Užtikrinama tolygi fiksavimo jėga per visą plotį ir išilgai šoninių plokštumų.

Techninis aprašymas

Svoris	7 kg
Aukščio tolerancija	+0,5 / -2 mm
Plotis	100 mm
Magnetinio lauko aukštis	6 mm
Polinės plokštės ilgis	175 mm
Leistinas polinės plokštės nusidėvėjimas	8 mm

Aukštis	49 mm
Nominalioji sukibimo jėga	80 N/cm ²
Produkto rūšis	Magnetinė užspaudimo plokštė