

Garant**Ruletė su langeliu ir magnetiniu padu, Juostos ilgis: 3 m****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 462215 3 |
| GTIN | 4045197226013 |
| Produktų klasė | 41H |

Aprašymas**Modelis:**

- Smūgiams atsparus plastikinis korpusas.
- Įmontuoti aliuminio profiliai abiejose darbinėse plokštumose. Todėl tikslūs ir lygūs paviršiai tiek vidiniams, tiek išoriniams matavimams.
- Aliuminiai profiliai atsparūs karščiui ir mechaniniams poveikiams.
- Matavimo juosta dažyta karšto džiovavimo būdu, su juodais užrašais. Išgaubta = tvirta, su slankiu kabliuku gale (vidiniams ir išoriniams matavimams). Skalė su ryškiomis padalomis, atspari trynimui ir apsaugota nuo rūdžių.
- Padalos mm /mm (viršutinė ir apatinė skalės).
- Skalė langelyje sužymėta ta pačia nuskaitymo kryptimi.

Su dviem stipriais magnetais pagrinde.

Kalibravimas: G1

Norma: EG II

Juostos plotis: 16 mm

Korpuso ilgis: 63 mm

Korpuso plotis: 24 mm

Korpuso aukštis: 63 mm

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------|-------|
| Juostos plotis | 16 mm |
| Korpuso aukštis | 63 mm |

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Korpuso ilgis | 63 mm |
| Korpuso plotis | 24 mm |
| Juostos ilgis | 3 m |
| Norma | EG II |
| Kalibravimas | G1 |
| Produkto rūšis | Ruletė korpuse, dėžutėje, rėmelyje |

Paslaugos

| | |
|--|----------|
| Kalibravimas Ruletė Maksimalus ilgis 5 m | 016140 5 |
| Žymėjimas lazeriu Tipas | 018940 |
| Kalibravimas Ruletė Maksimalus ilgis 5 m | 026240 5 |
| 5 | 026250 5 |