

 Mahr

## Mikrometrinis vidmatis Micromar, Matavimo ribos: 30-40mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	428900 30-40
GTIN	4059192010645
Produktų klasė	43A

### Aprašymas

#### Modelis:

Skalės ir valdymo chromuotos detalės matinės. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifluotas. Spartusis pavaros mechanizmas su integruota sankaba. Savaime sus centruojanti matavimo galvutė, nuo 12 mm - su HM matavimo žiaunomis. Nuo 12 mm **tinka matuoti iki pat kiaurymės dugno**. Nuo 40 mm - lengvesnė matavimo galvutė iš aliuminio.

#### Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvas Nr. 428950, kalibriniai žiedai Nr. 484030.

### Techninis aprašymas

Matmuo a	0 mm
Standartinis matavimo gylis	76 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu	226 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	30 - 40 mm
Leistina paklaida	0,004 mm
Padalos vertė	0,005 mm
Norma	DIN 863
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6

Produkto rūšis

3 taškų mikrometrinis vidmatis

**Paslaugos**Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis  
Maksimalios matavimo ribos 50 mm

022500 50

DAkKS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis  
Maksimalios matavimo ribos 200 mm

022510 200

**Priedai**Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo  $\varnothing$  35 mm

484030 35