




## Užspaudimo plokštė su nuolatiniais magnetais, maži atstumai tarp polių, Polinės plokštės ilgis: 255mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	380500 255
GTIN	4045197310682
Produktų klasė	33S

### Aprašymas

#### Modelis:

- Stiprių neodimio magnetų sistema.
- Išsivėjęs polių išdėstymas.
- Tolygi fiksavimo jėga per visą plotį ir išilgai polinės plokštės šoninių plokštumų.
- Plokštės iš 0,5 mm žalvario / 1,4 mm plieno.

#### Paskirtis:

- Šlifavimo ir elektroerozinėms staklėms.
- Universalus mažų, vidutinių ir didelių, įvairaus storio ruošinių užspaudimas (ypač tinka ploniems ruošiniams).
- Užtikrinama tolygi fiksavimo jėga per visą plotį ir išilgai šoninių plokštumų.

### Techninis aprašymas

Magnetinio lauko aukštis	6 mm
Svoris	14,5 kg
Leistinas polinės plokštės nusidėvėjimas	8 mm
Nominalioji sukibimo jėga	80 N/cm <sup>2</sup>
Aukštis	49 mm
Polinės plokštės ilgis	255 mm

Plotis	130 mm
Aukščio tolerancija	+0,5 / -2 mm
Produkto rūšis	Magnetinė užspaudimo plokštė