

Mahr**Mikrometrinis vidmatis Micromar, Matavimo ribos: 50-60mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	428900 50-60
GTIN	4059192010669
Produktų klasė	43A

Aprašymas**Modelis:**

Skalės ir valdymo chromuotos detalės matinės. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifluotas. Spartusis pavaros mechanizmas su integruota sankaba. Savaime susicentruojanti matavimo galvutė, nuo 12 mm - su HM matavimo žiaunomis. Nuo 12 mm **tinka matuoti iki pat kiaurymės dugno**. Nuo 40 mm - lengvesnė matavimo galvutė iš aliuminio.

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvas Nr. 428950, kalibriniai žiedai Nr. 484030.

Techninis aprašymas

Standartinis matavimo gylis	79 mm
Matmuo a	0 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu	229 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	50 - 60 mm
Leistina paklaida	0,005 mm
Padalos vertė	0,005 mm
Norma	DIN 863
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6

Produkto rūšis

3 taškų mikrometrinis vidmatis

PaslaugosKalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis
Maksimalios matavimo ribos 100 mm

022500 100

DAkKS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis
Maksimalios matavimo ribos 200 mm

022510 200

PriedaiKalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 55 mm

484030 55