

Mahr**Mikrometrinių vidmačių rinkinys, Matavimo ribos: 20-50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	428910 20-50
GTIN	4059192010812
Produktų klasė	43A

Aprašymas**Modelis:**

Skalės ir valdymo detalės matinės chromuotos. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifluotas. Spartusis pavaros mechanizmas su integruota sankaba. Savaime išs centruojanti matavimo galvutė nuo 12 mm su HM (kietlydinio) matavimo žiaunomis. Nuo 12 mm skirta **matavimams iki pat kiaurymės dugno**. Nuo 40 mm lengvesnė matavimo galvutė iš aliuminio.

Tiekimo sudėtis:

Mikrometriniai vidmačiai Nr. 428900 su kalibriniais žiedais.

Techninis aprašymas

Mikrometrų skaičius	4
Matavimo ribos (diapazonas)	20 - 50 mm
Kalibrinio žiedo Ø	25 / 40 mm
Kalibravimo žiedų kiekis	2
Padalos vertė	0,005 mm
Norma	DIN 863
Matavimo būgno padalos	1/50 mm

Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometrinių vidmačių rinkinys Matavimo ribos 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

Priedai

Mikrometrinis vidmatis Micromar Matavimo ribos 40-50 mm	428900 40-50
Mikrometrinis vidmatis Micromar Matavimo ribos 20-25 mm	428900 20-25
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 45 mm	484030 45
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 23 mm	484030 23
Mikrometrinis vidmatis Micromar Matavimo ribos 30-40 mm	428900 30-40
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 35 mm	484030 35
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 28 mm	484030 28
Mikrometrinis vidmatis Micromar Matavimo ribos 25-30 mm	428900 25-30