



## Mikrometrinis vidmatis, Matavimo ribos: 8-10mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 428990 8-10   |
| GTIN             | 4045197276322 |
| Produktų klasė   | 42B           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Skalės ir valdymo bloko chromuotos detalės matinės (nuo  $\varnothing$  12 HM matavimo žiaunos). Savaiame susicentruojanti matavimo galvutė su 3 matavimo žiaunomis (nuo  $\varnothing$  12 HM).

#### Tiekimo sudėtis:

Su kalibriniu žiedu (reguliavimui) ir ilgintuvu.

#### Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvas Nr. 428993, kalibriniai žiedai Nr. 484030.

### Techninis aprašymas

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Standartinis matavimo gylis    | 54 mm                  |
| Matavimo ribos (diapazonas)    | 8 - 10 mm              |
| Matavimo gylis su ilgintuvu    | 154 mm                 |
| Kalibrinio žiedo $\varnothing$ | 8 mm                   |
| Matmuo a                       | 1,5 mm                 |
| Leistina paklaida              | 0,004 mm               |
| Padalos vertė                  | 0,001 mm               |
| Norma                          | Gamykliniai standartai |
| Matavimo būgno padalos         | 1/50 mm                |
| Matavimo prietaisai            | analoginis             |
| Pakuotė                        | tvirta dėžė            |

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Kalibravimas   | B6                             |
| Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |

## Paslaugos

|                                                                                      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 100R mm       | 022500 100R |
| DAkkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200R mm | 022510 200R |

## Priedai

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 8 mm  | 484030 8    |
| Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 10 mm | 484030 10   |
| Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 9 mm  | 484030 9    |
| Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Tipas 6-12          | 428993 6-12 |