

Mahr**Mikrometrinių vidmačių rinkinys, Matavimo ribos: 50-100mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	428910 50-100
GTIN	4059192010829
Produktų klasė	43A

Aprašymas**Modelis:**

Skalės ir valdymo detalės matinės chromuotos. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifluotas. Spartusis pavaros mechanizmas su integruota sankaba. Savaime išs centruojanti matavimo galvutė nuo 12 mm su HM (kietlydinio) matavimo žiaunomis. Nuo 12 mm skirta **matavimams iki pat kiaurymės dugno**. Nuo 40 mm lengvesnė matavimo galvutė iš aliuminio.

Tiekimo sudėtis:

Mikrometriniai vidmačiai Nr. 428900 su kalibriniais žiedais.

Techninis aprašymas

Kalibravimo žiedų kiekis	2
Kalibrinio žiedo Ø	60 / 85 mm
Mikrometrų skaičius	4
Matavimo ribos (diapazonas)	50 - 100 mm
Padalos vertė	0,005 mm
Norma	DIN 863
Matavimo būgno padalos	1/50 mm

Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

Paslaugos

KalibravimasMikrometrinių vidmačių rinkinys Matavimo ribos 50-100 mm	020550 50-100
--	---------------

Priedai

Mikrometrinis vidmatis Micromar Matavimo ribos 50-60 mm	428900 50-60
Mikrometrinis vidmatis Micromar Matavimo ribos 70-85 mm	428900 70-85
Mikrometrinis vidmatis Micromar Matavimo ribos 60-70 mm	428900 60-70
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 55 mm	484030 55
Mikrometrinis vidmatis Micromar Matavimo ribos 85-100 mm	428900 85-100
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 90 mm	484030 90
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 80 mm	484030 80
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 65 mm	484030 65