



## Mikrometrinis vidmatis, Matavimo ribos: 10-12mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	428990 10-12
GTIN	4045197276339
Produktų klasė	42B

### Aprašymas

#### Modelis:

Skalės ir valdymo bloko chromuotos detalės matinės (nuo  $\varnothing$  12 HM matavimo žiaunos). Savaiame susicentruojanti matavimo galvutė su 3 matavimo žiaunomis (nuo  $\varnothing$  12 HM).

#### Tiekimo sudėtis:

Su kalibriniu žiedu (reguliavimui) ir ilgintuvu.

#### Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvas Nr. 428993, kalibriniai žiedai Nr. 484030.

### Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	10 - 12 mm
Kalibrinio žiedo $\varnothing$	10 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu	154 mm
Matmuo a	1,5 mm
Standartinis matavimo gylis	54 mm
Leistina paklaida	0,005 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė

Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

## Paslaugos

Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 100R mm	022500 100R
DAkkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200R mm	022510 200R

## Priedai

Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Tipas 6-12	428993 6-12
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 12 mm	484030 12
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 11 mm	484030 11
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 10 mm	484030 10