



Užspaudimo plokštė su nuolatiniais magnetais, maži atstumai tarp polių, Polinės plokštės ilgis: 450mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 380500 450 |
| GTIN | 4045197310712 |
| Produktų klasė | 33S |

Aprašymas

Modelis:

- Stiprių neodimio magnetų sistema.
- Ištinis polių išdėstymas.
- Tolygi fiksavimo jėga per visą plotį ir išilgai polinės plokštės šoninių plokštumų.
- Plokštės iš 0,5 mm žalvario / 1,4 mm plieno.

Paskirtis:

- Šlifavimo ir elektroerozinėms staklėms.
- Universalus mažų, vidutinių ir didelių, įvairaus storio ruošinių užspaudimas (ypač tinka ploniems ruošiniams).
- Užtikrinama tolygi fiksavimo jėga per visą plotį ir išilgai šoninių plokštumų.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------------------|----------------------|
| Leistinas polinės plokštės nusidėvėjimas | 8 mm |
| Polinės plokštės ilgis | 450 mm |
| Plotis | 150 mm |
| Svoris | 30 kg |
| Nominalioji sukibimo jėga | 80 N/cm ² |
| Aukščio tolerancija | +0,5 / -2 mm |

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Aukštis | 51 mm |
| Magnetinio lauko aukštis | 6 mm |
| Produkto rūšis | Magnetinė užspaudimo plokštė |