



Polinė užspaudimo plokštė su nuolatiniais magnetais, Polinės plokštės ilgis: 350mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	380100 350
GTIN	4045197310637
Produktų klasė	33S

Aprašymas

Modelis:

- Stiprių neodimio magnetų sistema.
- ON-OFF rankinė svirtis.
- Padėtyje OFF veikia silpnas priešpriešinis laukas, todėl lengviau nuimamas ruošinys.
- Su išilginėmis ir skersinėmis atramomis.
- Plokštės iš 3 mm žalvario / 12 mm plieno.
- Magnetinis laukas neiškaidomas, todėl ruošinys neįmagnetinamas.

Paskirtis:

- Sudėtingoms apdirbimo operacijoms, pvz., rupiajam frezavimui.
- Mažų, vidutinių ir didelių ruošinių, su šiurkščiu arba nelygiu paviršiumi apdirbimui.

Techninis aprašymas

Polinės plokštės ilgis	350 mm
Nominalioji sukibimo jėga	150 N/cm ²
Svoris	24 kg
Magnetinio lauko aukštis	12 mm
Aukštis	56 mm
Plotis	150 mm
Leistinas polinės plokštės nusidėvėjimas	5 mm

Aukščio tolerancija

+0,5 / -2 mm

Produkto rūšis

Magnetinė užspaudimo plokštė