

**Mikrometrinis vidmatis, Matavimo ribos: 12-16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	428990 12-16
GTIN	4045197276346
Produktų klasė	42B

Aprašymas**Modelis:**

Skalės ir valdymo bloko chromuotos detalės matinės (nuo Ø 12 HM matavimo žiaunos). Savaiame susicentruojanti matavimo galvutė su 3 matavimo žiaunomis (nuo Ø 12 HM).

Tiekimo sudėtis:

Su kalibriniu žiedu (reguliavimui) ir ilgintuvu.

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvas Nr. 428993, kalibriniai žiedai Nr. 484030.

Techninis aprašymas

Matavimo gylis su ilgintuvu	230 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	12 - 16 mm
Kalibrinio žiedo Ø	16 mm
Standartinis matavimo gylis	80 mm
Matmuo a	0,5 mm
Leistina paklaida	0,005 mm
Padalos vertė	0,005 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė

Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

Paslaugos

Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 100R mm	022500 100R
DAkkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200R mm	022510 200R

Priedai

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 13 mm	484030 13
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Tipas 12-20	428993 12-20
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 15 mm	484030 15
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 16 mm	484030 16
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 12 mm	484030 12
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 14 mm	484030 14