



Polinė užspaudimo plokštė su nuolatiniais magnetais, Polinės plokštės ilgis: 400mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	380100 400
GTIN	4045197310644
Produktų klasė	33S

Aprašymas

Modelis:

- Stiprių neodimio magnetų sistema.
- ON-OFF rankinė svirtis.
- Padėtyje OFF veikia silpnas priešpriešinis laukas, todėl lengviau nuimamas ruošinys.
- Su išilginėmis ir skersinėmis atramomis.
- Plokštės iš 3 mm žalvario / 12 mm plieno.
- Magnetinis laukas neiškaidomas, todėl ruošinys neįmagnetinamas.

Paskirtis:

- Sudėtingoms apdirbimo operacijoms, pvz.,rupiajam frezavimui.
- Mažų, vidutinių ir didelių ruošinių, su šiurkščiu arba nelygiu paviršiumi apdirbimui.

Techninis aprašymas

Plotis	200 mm
Aukštis	56 mm
Magnetinio lauko aukštis	12 mm
Leistinas polinės plokštės nusidėvėjimas	5 mm
Polinės plokštės ilgis	400 mm
Svoris	35 kg
Aukščio tolerancija	+0,5 / -2 mm

Nominalioji sukibimo jėga	150 N/cm ²
Produkto rūšis	Magnetinė užspaudimo plokštė