

Mahr**Skaitmeninis mikrometrinis vidmatis su duomenų išvadu, Matavimo ribos: 60-70mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	428930 60-70
GTIN	4059192010997
Produktų klasė	43A

Aprašymas**Modelis:**

Aiškus, tiesioginis nuskaitymas iš ryškaus skaitmeninio ekrano. Iškart paruoštas matavimui dėl Reference sistemos. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus. Perjungiamas iš santykinių į absoliučiuosius matavimus. Prijungimo sriegis paprastam matavimo galvutės keitimui. Savaimė sus centruojanti matavimo galvutė nuo 12mm su HM matavimo žiaunomis. Nuo 40mm lengvesnė matavimo galvutė iš aliuminio. **Nuo 12mm skirta matavimams iki pat kiaurymės dugno.**

Funkcija:

IP52: Yra apsauga nuo vandens (lašančio vandens), iki 15°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo dulkių patekimo į vidų (nelaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvas Nr. 428950, duomenų perdavimo kiabelis Nr. 498940, reguliavimo žiedas Nr. 484030.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	60 - 70 mm
Standartinis matavimo gylis	79 mm
Matmuo a	0,5 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu	229 mm

Leistina paklaida	0,005 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
IP apsaugos klasė	IP 52
Maitinimas	Baterijos
Norma	DIN 863
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

Paslaugos

Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022500 100
DAkkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022510 200

Priedai

Siųstuvas Tipas S4E	498966 S4E
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 65 mm	484030 65
Prijungimo kabelis Simplex su duomenų mygtuku Tipas D2	498940 D2
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975

Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas R2	498940 R2
Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas USB2	498940 USB2