



Sinusinis stalas su magnetine plokšte su nuolatiniais magnetais, Polinės plokštės ilgis: 175mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	380700 175
GTIN	4045197310736
Produktų klasė	33S

Aprašymas

Modelis:

- Stiprių neodimio magnetų sistema.
- Su užspaudimo plokšte su nuolatiniais magnetais Nr. 380500.
- Pakreipimas išilgai ašies.
- Posvyrio diapazonas 0 – 45°. Kampo tikslumas ± 5 s. Pakišamo įdėklo dydis, kai 0° = 3 mm.
Lygiagretumas $\pm 0,005 / 100$ mm.
- Skersai išdėstyti poliai iš 0,5 mm žalvario / 1,4 mm plieno.
- Aukščiausias tikslumas net ir mažiausiame aukštyje.

Paskirtis:

Šlifavimo darbams.

Tiekimo sudėtis:

Su medine dėžute ir sinusine perskaiciavimo lentele iš laipsnių / minučių į mm.

Techninis aprašymas

Atraminės plokštės ilgis	215 mm
Atraminės plokštės plotis	115 mm
Plotis	100 mm
Magnetinio lauko aukštis	6 mm

Nominalioji sukibimo jėga	80 N/cm ²
Aukštis prie 0°	77 mm
Svoris	10 kg
Polinės plokštės ilgis	175 mm
Aukščio tolerancija	0 / -2 mm
Leistinas polinės plokštės nusidėvėjimas	8 mm
Produkto rūšis	Magnetinė užspaudimo plokštė