



## Mikrometrinis vidmatis, Matavimo ribos: 20-25mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	428990 20-25
GTIN	4045197274205
Produktų klasė	42B

### Aprašymas

#### Modelis:

Skalės ir valdymo bloko chromuotos detalės matinės (nuo Ø 12 HM matavimo žiaunos). Savaiame susicentruojanti matavimo galvutė su 3 matavimo žiaunomis (nuo Ø 12 HM).

#### Tiekimo sudėtis:

Su kalibriniu žiedu (reguliavimui) ir ilgintuvu.

#### Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvas Nr. 428993, kalibriniai žiedai Nr. 484030.

### Techninis aprašymas

Kalibrinio žiedo Ø	25 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	20 - 25 mm
Matmuo a	0,5 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu	240 mm
Standartinis matavimo gylis	90 mm
Leistina paklaida	0,006 mm
Padalos vertė	0,005 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė

Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

## Paslaugos

Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 100R mm	022500 100R
DAkkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200R mm	022510 200R

## Priedai

Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Tipas 20-30	428993 20-30
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 20 mm	484030 20
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 25 mm	484030 25
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 24 mm	484030 24
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 22 mm	484030 22