

**Mahr****Mikrometrinis vidmatis Micromar, Matavimo ribos: 125-150mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	428900 125-150
GTIN	4059192010416
Produktų klasė	43A

**Aprašymas****Modelis:**

Skalės ir valdymo chromuotos detalės matinės. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifluotas. Spartusis pavaros mechanizmas su integruota sankaba. Savaiame susicentruojanti matavimo galvutė, nuo 12 mm - su HM matavimo žiaunomis. Nuo 12 mm **tinka matuoti iki pat kiaurymės dugno**. Nuo 40 mm - lengvesnė matavimo galvutė iš aliuminio.

**Priedai pasirinktinai:**

Ilgintuvas Nr. 428950, kalibriniai žiedai Nr. 484030.

**Techninis aprašymas**

Matmuo a	0 mm
Standartinis matavimo gylis	132 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu	282 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	125 - 150 mm
Leistina paklaida	0,006 mm
Padalos vertė	0,005 mm
Norma	DIN 863
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6

Produkto rūšis

3 taškų mikrometrinis vidmatis

**Paslaugos**Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis  
Maksimalios matavimo ribos 200 mm

022500 200

DAkKS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis  
Maksimalios matavimo ribos 200 mm

022510 200

**Priedai**Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo  $\varnothing$  140  
mm

484030 140