

**HOLEX****Mikrometrinis vidmatis, Matavimo ribos: 25-30mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	428990 25-30
GTIN	4045197274212
Produktų klasė	42B

**Aprašymas****Modelis:**

Skalės ir valdymo bloko chromuotos detalės matinės (nuo Ø 12 HM matavimo žiaunos). Savaiame susicentruojanti matavimo galvutė su 3 matavimo žiaunomis (nuo Ø 12 HM).

**Tiekimo sudėtis:**

Su kalibriniu žiedu (reguliavimui) ir ilgintuvu.

**Priedai pasirinktinai:**

Ilgintuvas Nr. 428993, kalibriniai žiedai Nr. 484030.

**Techninis aprašymas**

Matmuo a	0,5 mm
Kalibrinio žiedo Ø	25 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	25 - 30 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu	240 mm
Standartinis matavimo gylis	90 mm
Leistina paklaida	0,006 mm
Padalos vertė	0,005 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė

Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

## Paslaugos

Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 100R mm	022500 100R
DAkkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200R mm	022510 200R

## Priedai

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 28 mm	484030 28
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 26 mm	484030 26
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 27 mm	484030 27
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 30 mm	484030 30
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 25 mm	484030 25
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Tipas 20-30	428993 20-30