

Mitutoyo**Mikrometrinis vidmatis Holtest, Matavimo ribos: 50-63mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	429000 50-63
GTIN	4946368517735
Produktų klasė	44A

Aprašymas**Modelis:**

Nerūdijantis, visos chromuotos skalės dalys matinės. Matavimo būgnas su juoda skale ir terkšle. Atviroms kiaurymėms, matavimo plokštumos iš grūdintojo plieno.

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvai Nr. 429010, kalibriniai žiedai Nr. 484030.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis	156 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu	255 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	50 - 63 mm
Standartinis matavimo gylis	105 mm
Matavimo būgno Ø	23 mm
Matmuo a	3,4 mm
Leistina paklaida	0,006 mm
Padalos vertė	0,005 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė

Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

Paslaugos

Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022500 100
DAkkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022510 200

Priedai

Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Tipas 4/150	429010 4/150
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 55 mm	484030 55
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 50 mm	484030 50