

**Mahr****Mikrometrinis vidmatis Micromar, Matavimo ribos: 150-175mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	428900 150-175
GTIN	4059192010423
Produktų klasė	43A

**Aprašymas****Modelis:**

Skalės ir valdymo chromuotos detalės matinės. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifluotas. Spartusis pavaros mechanizmas su integruota sankaba. Savaime sus centruojanti matavimo galvutė, nuo 12 mm - su HM matavimo žiaunomis. Nuo 12 mm **tinka matuoti iki pat kiaurymės dugno**. Nuo 40 mm - lengvesnė matavimo galvutė iš aliuminio.

**Priedai pasirinktinai:**

Ilgintuvas Nr. 428950, kalibriniai žiedai Nr. 484030.

**Techninis aprašymas**

Matavimo ribos (diapazonas)	150 - 175 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu	282 mm
Matmuo a	0 mm
Standartinis matavimo gylis	132 mm
Leistina paklaida	0,007 mm
Padalos vertė	0,005 mm
Norma	DIN 863
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6

Produkto rūšis

3 taškų mikrometrinis vidmatis

**Paslaugos**Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis  
Maksimalios matavimo ribos 200 mm

022500 200

DAkKS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis  
Maksimalios matavimo ribos 200 mm

022510 200

**Priedai**Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo  $\varnothing$  160  
mm

484030 160