



Mikrometrinis vidmatis, Matavimo ribos: 30-40mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	428990 30-40
GTIN	4045197274243
Produktų klasė	42B

Aprašymas

Modelis:

Skalės ir valdymo bloko chromuotos detalės matinės (nuo \varnothing 12 HM matavimo žiaunos). Savaiame sus centruojanti matavimo galvutė su 3 matavimo žiaunomis (nuo \varnothing 12 HM).

Tiekimo sudėtis:

Su kalibriniu žiedu (reguliavimui) ir ilgintuvu.

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvas Nr. 428993, kalibriniai žiedai Nr. 484030.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	30 - 40 mm
Matmuo a	0,5 mm
Standartinis matavimo gylis	97 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu	247 mm
Kalibrinio žiedo \varnothing	40 mm
Leistina paklaida	0,006 mm
Padalos vertė	0,005 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė

Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

Paslaugos

Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 100R mm	022500 100R
DAkkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200R mm	022510 200R

Priedai

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 36 mm	484030 36
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Tipas 30-50	428993 30-50
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 35 mm	484030 35
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 40 mm	484030 40
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 34 mm	484030 34
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 30 mm	484030 30
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 38 mm	484030 38