

**Mitutoyo****Mikrometrinis vidmatis Holtest, Matavimo ribos: 6-8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	429000 6-8
GTIN	4946368517155
Produktų klasė	44A

**Aprašymas****Modelis:**

Nerūdijantis, visos chromuotos skalės dalys matinės. Matavimo būgnas su juoda skale ir terkšle. Atviroms kiaurymėms, matavimo plokštumos iš grūdintojo plieno.

**Priedai pasirinktinai:**

Ilgintuvai Nr. 429010, kalibriniai žiedai Nr. 484030.

**Techninis aprašymas**

Matavimo gylis su ilgintuvu	157 mm
Matavimo būgno Ø	17 mm
Standartinis matavimo gylis	57 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	6 - 8 mm
Matmuo a	2 mm
Bendras ilgis	106 mm
Leistina paklaida	0,004 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6

Produkto rūšis

3 taškų mikrometrinis vidmatis

**Paslaugos**Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis  
Maksimalios matavimo ribos 20 mm

022500 20

DAkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis  
Maksimalios matavimo ribos 200 mm

022510 200

**Priedai**Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo  $\varnothing$  7 mm

484030 7

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo  $\varnothing$  6 mm

484030 6

Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Tipas 1/100

429010 1/100

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo  $\varnothing$  8 mm

484030 8