

HOLEX**Mikrometrinis vidmatis, Matavimo ribos: 87-100mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	428990 87-100
GTIN	4045197608031
Produktų klasė	42B

Aprašymas**Modelis:**

Skalės ir valdymo bloko chromuotos detalės matinės (nuo Ø 12 HM matavimo žiaunos). Savime sus centruojanti matavimo galvutė su 3 matavimo žiaunomis (nuo Ø 12 HM). Korpusas lakuotas.

Tiekimo sudėtis:

Su kalibriniu žiedu (reguliavimui) ir ilgintuvu.

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvas Nr. 428993, kalibriniai žiedai Nr. 484030.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	87 - 100 mm
Standartinis matavimo gylis	117 mm
Kalibrinio žiedo Ø	87 mm
Matmuo a	1 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu	267 mm
Leistina paklaida	0,007 mm
Padalos vertė	0,005 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis

Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

Paslaugos

Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 100R mm	022500 100R
DAkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200R mm	022510 200R

Priedai

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 95 mm	484030 95
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Tipas 50-100	428993 50-100