



Mikrometrinis vidmatis, Matavimo ribos: 40-50mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	428990 40-50
GTIN	4045197276353
Produktų klasė	42B

Aprašymas

Modelis:

Skalės ir valdymo bloko chromuotos detalės matinės (nuo \varnothing 12 HM matavimo žiaunos). Savaiame susicentruojanti matavimo galvutė su 3 matavimo žiaunomis (nuo \varnothing 12 HM).

Tiekimo sudėtis:

Su kalibriniu žiedu (reguliavimui) ir ilgintuvu.

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvas Nr. 428993, kalibriniai žiedai Nr. 484030.

Techninis aprašymas

Standartinis matavimo gylis	97 mm
Kalibrinio žiedo \varnothing	40 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu	247 mm
Matmuo a	0,5 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	40 - 50 mm
Leistina paklaida	0,006 mm
Padalos vertė	0,005 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė

Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

Paslaugos

Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 100R mm	022500 100R
DAkkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200R mm	022510 200R

Priedai

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 46 mm	484030 46
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Tipas 30-50	428993 30-50
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Tipas 50-100	428993 50-100
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 44 mm	484030 44
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 42 mm	484030 42
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 40 mm	484030 40
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 50 mm	484030 50
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 45 mm	484030 45