



## Aukšta užspaudimo lūpa fiksuota, Tipui: 125



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	361620 125
GTIN	4250364401234
Produktų klasė	34A

### Aprašymas

**Modelis:**

Fiksuotos žiaunos.

**Paskirtis:**

- Turimų arba pačių pasigamintų lūpų tvirtinimui.
- HD lūpų Nr. 362390 - 362600 tvirtinimui.

**Apdirbama medžiaga:**

Grūdintas plienas, šlifuoti paviršiai.

**Tinka:**

NC8, Garant-NC, titanas.

**Tiekimo sudėtis:**

Su tvirtinimo varžtais.

### Techninis aprašymas

Aukštis $h_1$	20 mm
Žiaunų ilgis l	85 mm
tipui	125
Atitinka spalvinį žymėjimą	LC-GARANT
Atitinka spalvinį žymėjimą	LC

Atitinka spalvinį žymėjimą	HiPo
Atitinka spalvinį žymėjimą	TC
Atitinka spalvinį žymėjimą	Titan2/TitanSense
Atitinka spalvinį žymėjimą	Titan
Atitinka spalvinį žymėjimą	LCV125G
Atitinka spalvinį žymėjimą	NC8
Atitinka spalvinį žymėjimą	HOLEX NC
Žiaunų aukštis h	58 mm
Ilgis $l_1$	32 mm
Žiaunų plotis b	126 mm
Produkto rūšis	Spaustuvo kumšteliai