

**Mitutoyo****Mikrometrinis vidmatis Holtest, Matavimo ribos: 75-88mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	429000 75-88
GTIN	4946368517759
Produktų klasė	44A

**Aprašymas****Modelis:**

Nerūdijantis, visos chromuotos skalės dalys matinės. Matavimo būgnas su juoda skale ir terkšle. Atviroms kiaurymėms, matavimo plokštumos iš grūdintojo plieno.

**Priedai pasirinktinai:**

Ilgintuvai Nr. 429010, kalibriniai žiedai Nr. 484030.

**Techninis aprašymas**

Matavimo gylis su ilgintuvu	255 mm
Standartinis matavimo gylis	105 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	75 - 88 mm
Matmuo a	3,4 mm
Bendras ilgis	156 mm
Matavimo būgno Ø	23 mm
Leistina paklaida	0,006 mm
Padalos vertė	0,005 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė

Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

## Paslaugos

DAkS kalibravimas3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022510 200
Kalibravimas3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022500 100

## Priedai

Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 85 mm	484030 85
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 70 mm	484030 70
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Tipas 4/150	429010 4/150
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 80 mm	484030 80
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 75 mm	484030 75