

Mitutoyo**Mikrometrinis vidmatis Holtest, Matavimo ribos: 8-10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	429000 8-10
GTIN	4946368517162
Produktų klasė	44A

Aprašymas**Modelis:**

Nerūdijantis, visos chromuotos skalės dalys matinės. Matavimo būgnas su juoda skale ir terkšle. Atviroms kiaurymėms, matavimo plokštumos iš grūdintojo plieno.

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvai Nr. 429010, kalibriniai žiedai Nr. 484030.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis	106 mm
Standartinis matavimo gylis	57 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	8 - 10 mm
Matavimo būgno Ø	17 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu	157 mm
Matmuo a	2 mm
Leistina paklaida	0,004 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6

Produkto rūšis

3 taškų mikrometrinis vidmatis

PaslaugosDAkKS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis
Maksimalios matavimo ribos 200 mm

022510 200

Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios
matavimo ribos 20 mm

022500 20

PriedaiKalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 10 mm

484030 10

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 9 mm

484030 9

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 8 mm

484030 8

Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Tipas 1/100

429010 1/100