



Mikrometrinis vidmatis, Matavimo ribos: 50-63mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	428990 50-63
GTIN	4045197608000
Produktų klasė	42B

Aprašymas

Modelis:

Skalės ir valdymo bloko chromuotos detalės matinės (nuo \varnothing 12 HM matavimo žiaunos). Savaiame sus centruojanti matavimo galvutė su 3 matavimo žiaunomis (nuo \varnothing 12 HM). Korpusas lakuotas.

Tiekimo sudėtis:

Su kalibriniu žiedu (reguliavimui) ir ilgintuvu.

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvas Nr. 428993, kalibriniai žiedai Nr. 484030.

Techninis aprašymas

Kalibrinio žiedo \varnothing	62 mm
Matmuo a	1 mm
Standartinis matavimo gylis	117 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	50 - 63 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu	267 mm
Leistina paklaida	0,007 mm
Padalos vertė	0,005 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė

Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

Paslaugos

Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 100R mm	022500 100R
DAkkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200R mm	022510 200R

Priedai

Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Tipas 50-100	428993 50-100
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 55 mm	484030 55