



Mikrometrinis vidmatis, Matavimo ribos: 6-8mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	428990 6-8
GTIN	4045197276315
Produktų klasė	42B

Aprašymas

Modelis:

Skalės ir valdymo bloko chromuotos detalės matinės (nuo \varnothing 12 HM matavimo žiaunos). Savaiame susicentruojanti matavimo galvutė su 3 matavimo žiaunomis (nuo \varnothing 12 HM).

Tiekimo sudėtis:

Su kalibriniu žiedu (reguliavimui) ir ilgintuvu.

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvas Nr. 428993, kalibriniai žiedai Nr. 484030.

Techninis aprašymas

Matavimo gylis su ilgintuvu	154 mm
Standartinis matavimo gylis	54 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	6 - 8 mm
Matmuo a	1,5 mm
Kalibrinio žiedo \varnothing	6 mm
Leistina paklaida	0,004 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė

Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

Paslaugos

Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 100R mm	022500 100R
DAkkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200R mm	022510 200R

Priedai

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 7 mm	484030 7
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Tipas 6-12	428993 6-12
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 6 mm	484030 6
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 8 mm	484030 8