



Aukšta užspaudimo lūpa fiksuota, Tipui: 160



Užsakymo data

Užsakymo numeris	361620 160
GTIN	4250364401241
Produktų klasė	34A

Aprašymas

Modelis:

Fiksuotos žiaunos.

Paskirtis:

- Turimų arba pačių pasigamintų lūpų tvirtinimui.
- HD lūpų Nr. 362390 - 362600 tvirtinimui.

Apdirbama medžiaga:

Grūdintas plienas, šlifuoti paviršiai.

Tinka:

NC8, Garant-NC, titanas.

Tiekimo sudėtis:

Su tvirtinimo varžtais.

Techninis aprašymas

Ilgis l_1	34 mm
Žiaunų aukštis h	73 mm
Žiaunų ilgis l	100 mm
Žiaunų plotis b	164 mm
tipui	160

Atitinka spalvinį žymėjimą	TC
Atitinka spalvinį žymėjimą	LC
Atitinka spalvinį žymėjimą	HiPo
Atitinka spalvinį žymėjimą	NC8
Atitinka spalvinį žymėjimą	HOLEX NC
Aukštis h_1	24 mm
Produkto rūšis	Spaustuvo kumšteliai