

Mitutoyo**Mikrometrinis vidmatis Holtest, Matavimo ribos: 10-12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	429000 10-12
GTIN	4946368517179
Produktų klasė	44A

Aprašymas**Modelis:**

Nerūdijantis, visos chromuotos skalės dalys matinės. Matavimo būgnas su juoda skale ir terkšle. Atviroms kiaurymėms, matavimo plokštumos iš grūdintojo plieno.

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvai Nr. 429010, kalibriniai žiedai Nr. 484030.

Techninis aprašymas

Matmuo a	2 mm
Standartinis matavimo gylis	57 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	10 - 12 mm
Matavimo būgno Ø	17 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu	157 mm
Bendras ilgis	106 mm
Leistina paklaida	0,004 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė

Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

Paslaugos

Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 20 mm	022500 20
DAkkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022510 200

Priedai

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 10 mm	484030 10
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 12 mm	484030 12
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Tipas 1/100	429010 1/100
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 11 mm	484030 11